

BKX-SPO 125XK-1

Edelstahl-Schwerlast-Bockrolle mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad aus Polyamid

EAN 4047526084448
ID 754143
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie BKX

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig

Rad: Serie SPO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉ 125 mm
Radbreite	⊥ 40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖ 350 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖ 875 kg
Lagerart	☉ Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌀ 155 mm
Plattengröße	⊞ 100 x 85 mm
Schraublochentfernung	⊞ 80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	⌀ 9 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	80 °C
Belagshärte	70 Shore D
Stückgewicht	⚖ 1 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✓
Antistatisch	⊞ ✗
Elektrisch ableitend	⊞ ✗
Korrosionsbeständig	✓
Hitzebeständig	⊞ ✗
Laufbelag hydrolysebeständig	✗
Autoklaventauglich	✗
Waschmaschinentauglich	✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore D

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ □ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ □ □ □ befriedigend

