

B-P 263R

Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge

EAN 4047526062255

ID 62257

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie P

- Reifen: Luftreifen mit Blockprofil, Härte 60 Shore A, Farbe schwarz, 2 Ply-Rating
- Felge: Stahlblech, gepresst, mit eingeschweißter Stahlrohrnabe, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- bei zu geringem Reifendruck verlieren Lenkrollen mit Feststeller die Feststellwirkung

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +50 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	260 mm
Radbreite	⌞	85 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	150 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	150 kg
Lagerart	⊙	Rollenlager
Profil	⌚	Blockprofil
Gesamthöhe (H)	⌵	308 mm
Plattengröße	📏	220 x 130 mm
Schraublochentfernung	🔧	190 x 75 mm
Schraubloch-Ø	⌀	15 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		50 °C
Belagshärte		60 Shore A
Stückgewicht	⚖	3,8 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	🔥	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×
Waschmaschinentauglich		×



Belagshärte

 60 Shore A

Rollwiderstand

 gut

Verschleißresistenz

 befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 hervorragend

