

BPA-VPA 50K

Apparate-Bockrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

EAN 4047526275778

ID 275776

Zolltarifnummer 83022000



Gehäuse: Serie BPA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie VPA

- Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉ 50 mm
Radbreite	⌞ 18 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⚖ 40 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖ 100 kg
Lagerart	☉ Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌀ 71 mm
Plattengröße	⌘ 60 x 60 mm
Schraublochentfernung	⌘ 38 x 38 / 48 x 48 mm
Schraubloch-Ø	⌀ 6.2 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	60 °C
Belagshärte	80 Shore A
Stückgewicht	⚖ 0,2 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✓
Antistatisch	✗
Elektrisch ableitend	✗
Korrosionsbeständig	✗
Hitzebeständig	✗
Laufbelag hydrolysebeständig	✗
Autoklaventauglich	✗
Waschmaschinentauglich	✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 80 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

