

BRA-TPA 50G

Apparate-Bockrolle mit Rückenloch, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper

EAN 4047526453121

ID 453126

Zolltarifnummer 83022000



Gehäuse: Serie BRA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie TPA

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		50 mm
Radbreite		19 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h		50 kg
Tragfähigkeit (statisch)		125 kg
Lagerart		Gleitlager
Gesamthöhe (H)		69 mm
Platten-Ø		43 mm
Rückenloch		11 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		85 Shore A
Stückgewicht		0,1 kg
Spurlos		
Kontaktverfärbungsfrei		
Antistatisch		
Elektrisch ableitend		
Korrosionsbeständig		
Hitzebeständig		
Laufbelag hydrolysebeständig		
Autoklaventauglich		
Waschmaschinentauglich		



Belagshärte

 85 Shore A

Rollwiderstand

 sehr gut

Verschleißresistenz

 befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 gut

