BSEV 5.00-8

Super-Elastik-Vollgummireifen

EAN 4047526164782
ID 164780
Zolltarifnummer 40129020



Reifen:
- Super-Elastik-Vollgummi, stahldrahtarmiert, Härte 70 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz
- Rad-Ø 250–306 mm: 2-Komponenten-Reifen, hochelastische, abriebfeste Lauffläche
- Rad-Ø 405 mm: 3-Komponenten-Reifen, hochelastisches Zwischenkissen, abriebfeste Lauffläche

Sonstige Eigenschaften:
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- Reifen für die Montage auf die in der Tabelle angegebenen Normfelgen geeignet
- Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb etwas verändern.

Belagshärte
■■□□□ 70 Shore A

Rollwiderstand
■■■□□ gut

Verschleißresistenz
■■■□□ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch
■■■■□ sehr gut

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		455 mm
Radbreite		120 mm
Reifenmaß		5.00-8
Felgenmaß		3.00D-8
Tragfähigkeit bei 4 km/h		1.700 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h		1.415 kg
Tragfähigkeit bei 25 km/h		1.090 kg
Tragfähigkeit (statisch)		4.250 kg
Profil		Blockprofil
Temperaturbeständigkeit min		-30 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		70 Shore A
Stückgewicht		16,1 kg
Spurlos		✕
Kontaktverfärbungsfrei		✕
Antistatisch		✕
ESD		✕
Elektrisch ableitend		✕
Korrosionsbeständig		✕
Hitzebeständig		✕
Laufbelag hydrolysebeständig		✓
Autoklaventauglich		✕

