

BS-GSPO 200K-35

Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle, Schwerlast-Rad aus Gusspolyamid

EAN 4047526605858
ID 605857
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie BS

- besonders robuste Stahlschweißkonstruktion
- galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie GSPO

- hochwertiges Gusspolyamid, reaktionsgegossen, bruchfest, Härte 80 Shore D, Farbe natur-beige

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	200 mm
Radbreite	⌞	55 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	3.000 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	7.500 kg
Lagerart	☉	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌀	255 mm
Plattengröße	☐	175 x 140 mm
Schraublochentfernung	☐	140 x 105 mm
Schraubloch-Ø	⌀	14 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		80 Shore D
Stückgewicht	⚖	6,8 kg
Spurlos	✓	
Kontaktverfärbungsfrei	✓	
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 80 Shore D

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

