

BTH 200x85/105

Bandage mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®

EAN 4047526116477

ID 755709

Zolltarifnummer 87169090




Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Stahlband
- für Radkörper mit Außendurchmessertoleranz h11

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C



Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☞	200 mm
Außen-Ø (D)	•○•	200 mm
Innen-Ø (d)	☞	105 mm
Radbreite	⌈⌋	85 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⌈⌋	1.550 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	⌈⌋	1.050 kg
Tragfähigkeit bei 10 km/h	⌈⌋	620 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⌈⌋	3.875 kg
Temperaturbeständigkeit min		-30 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		92 Shore A
Stückgewicht	⌈⌋	3,4 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⌈⌋	✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend	⌈⌋	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	⌈⌋	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ gut

