

B-TPA 80KF

Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß

EAN 4047526697136

ID 697136

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie TPA

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

- mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		80 mm
Radbreite		32 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h		100 kg
Tragfähigkeit (statisch)		250 kg
Lagerart		Kugellager (C)
Gesamthöhe (H)		102 mm
Plattengröße		100 x 85 mm
Schraublochentfernung		80 x 60 mm
Schraubloch-Ø		9 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		85 Shore A
Stückgewicht		0,4 kg
Spurlos		
Kontaktverfärbungsfrei		
Antistatisch		
Elektrisch ableitend		
Korrosionsbeständig		
Hitzebeständig		
Laufbelag hydrolysebeständig		
Autoklaventauglich		
Waschmaschinentauglich		



Belagshärte

 85 Shore A

Rollwiderstand

 sehr gut

Verschleißresistenz

 befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 gut

