

B-VLE 250K

Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Super-Elastik-Vollgummireifen

EAN 4047526034672
ID 34678
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie VLE

- Reifen: Super-Elastik-Vollgummi, Härte 70 Shore A, Farbe schwarz
- 2-Komponenten-Reifen, hochelastische, abriebfeste Lauffläche
- Felge: schweres Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- pannensicher, wartungsfrei
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb etwas verändern

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	250 mm
Radbreite	⌈⌋	85 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	450 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	⚖	450 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	1.125 kg
Lagerart	⊙	Kugellager
Profil	⏏	Rillenprofil
Gesamthöhe (H)	⌀	295 mm
Plattengröße	⌈⌋	220 x 130 mm
Schraublochentfernung	⌈⌋	190 x 75 mm
Schraubloch-Ø	⌀	15 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		70 Shore A
Stückgewicht	⚖	7,8 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	⚡	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×
Waschmaschinentauglich		×



Belagshärte

■ ■ ■ □ □ □ 70 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ □ □ □ gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ □ □ □ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

