



Stromstoßschalter, 110AC, 1S, 16A, 50Hz, 1TE

Typ
Katalog Nr.Z-S110/S
265263
EATON
Powering Business Worldwide™

Abbildung ähnlich

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe	I _n	A	16
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig	P _{vid}	W	1.5
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig	P _{vid}	W	1.5
Min. Betriebsumgebungstemperatur		°C	-20
Max. Betriebsumgebungstemperatur		°C	45

Technische Daten nach ETIM 7.0

Reiheneinbau-/Aufbageräte (EG000062) / Stromstoßschalter (EC000188)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Modulares Reiheneinbagerät für Stromkreisverteiler / Stromstoßschalter für Reiheneinbau (ecl[ss10.0.1-27-14-23-06 [AFZ818015])			
Funktion		mechanisch Schalter	
Montageart		DIN-Schiene	
Breite in Teilungseinheiten		1	
Einbautiefe	mm	60	
Anzahl der Kontakte als Schließer		1	
Anzahl der Kontakte als Öffner		0	
Anzahl der Kontakte als Wechsler		0	
Steuerspannung 1	V	110 - 110	
Steuerspannungsart 1		AC	
Frequenz der Steuerspannung 1	Hz	50 - 50	
Steuerspannung 2	V	0 - 0	
Steuerspannungsart 2		AC	
Frequenz der Steuerspannung 2	Hz	0 - 0	
Bemessungsschaltstrom	A	16	
Versorgungsspannung	V	24 - 240	
Spannungsart der Versorgungsspannung		AC	
Max. Glühlampenlast	W	2024	
Max. Leuchtstofflampenlast	VA	2500	
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)	VA	2500	
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)	VA	2500	
Max. Schaltstrom ($\cos \phi = 0,6$)	A	24	
Handbedienung möglich		ja	