

DS 361/50K

Schwerlast-Doppelrad mit Elastik-Vollgummireifen, mit stahlgeschweißtem Radkörper, schwere Ausführung

EAN 4047526642013

ID 642017

Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, stahldrahtarmiert, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe schwarz

Radkörper:

- sehr stabile Stahlschweißkonstruktion
- mit zweifach eingeschweißter Stahlrohrnabe
- mit Schmiernippel
- lackiert, Farbe anthrazit

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- Radkörper ist ca. 4 mm breiter als die angegebene Reifenbreite

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☞	360 mm
Radbreite	⌈	2 x 75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	2.280 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	⚖	1.900 kg
Tragfähigkeit bei 10 km/h	⚖	1.520 kg
Tragfähigkeit bei 16 km/h	⚖	1.140 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	5.700 kg
Lagerart	⊙	Kugellager
Achsloch-Ø (d)		50 mm
Nabenlänge (T1)	·	150 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⚖	28 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	🔥	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

