

DSPKGSP0 50G

Doppel-Spurkranz-Rad aus Gusspolyamid

EAN 4047526112776
ID 754297
Zolltarifnummer 83022000



Rad:

- hochwertiges Gusspolyamid, bruchfest, Härte 80 Shore D
- V-förmige Lauffläche (für Winkelstahl)
- sehr geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- Farbe natur-beige

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten



Technische Daten:

Rad-Ø (D)	🌀	50 mm
Radbreite	⏏	18 mm
Einstichbreite (B)	📏	12 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	🚚	50 kg
Tragfähigkeit (statisch)	🚚	125 kg
Lagerart	🌀	Gleitlager
Achslloch-Ø (d)		10 mm
Nabenlänge (T1)	⏏	18 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		80 Shore D
Stückgewicht	📦	0,1 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	🚫	✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend	🚫	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗

Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 80 Shore D

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ □ □ □ befriedigend

