

FSTH 80x25/20-15K

Führungsrolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Stahl-Radkörper

EAN 4047526662387
ID 662387
Zolltarifnummer 83022000



Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

- Stahl

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
- Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf Anwendungen ohne Hindernisse



Technische Daten:

Rad-Ø (D)	↻	80 mm
Radbreite	⌈⌋	25 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⬚	230 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⬚	575 kg
Lagerart	⊙	Kugellager
Kugellager		6304 2RS
Achsloch-Ø (d)		20 mm
Einspannlänge (T5)	⌈⌋	15 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		92 Shore A
Stückgewicht	⬚	0,4 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⌈⌋	✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend	⌈⌋	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	⌈⌋	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗

Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ □ hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ □ gut

