

GB 202/35K

Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Guss-Radkörper

EAN 4047526006396
ID 741574
Zolltarifnummer 87169090



Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A
- sehr geringer Rollwiderstand
- hohe dynamische Belastbarkeit**
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

- robuster Grauguss
- ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel
- lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
- Deutlich höhere Tragfähigkeiten möglich für Anwendungen ohne Hindernisse

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	200 mm
Radbreite	⊥	80 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	1.600 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	⊞	1.600 kg
Tragfähigkeit bei 10 km/h	⊞	1.100 kg
Tragfähigkeit bei 16 km/h	⊞	640 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	4.000 kg
Lagerart	☉	Kugellager
Achsloch-Ø (d)		35 mm
Nabenlänge (T1)	⊥	90 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		92 Shore A
Stückgewicht	⊞	7 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⊞	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⊞	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	⊞	×
Laufbelag hydrolysebeständig		✓
Autoklaventauglich		×



Belagshärte

■■■■■□ 92 Shore A

Rollwiderstand

■■■■■□ hervorragend

Verschleißresistenz

■■■■■□ sehr gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■■■■■□ gut

