

GEVN 425/60H7

Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, mit Elastik-Vollgummireifen, mit Guss-Radkörper

EAN 4047526608248
ID 608240
Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- mit Stahlband
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz
- Rad-Ø 400 und 500 mm: hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, stahldrahtarmiert, Härte 65 Shore A, geringer Rollwiderstand

Radkörper:

- robuster Grauguss
- Achsbohrung und Nabennut nach DIN 6885
- lackiert, Farbe anthrazit

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- Radkörper ist ca. 4 mm breiter als die angegebene Reifenbreite

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	425 mm
Radbreite	⌈	150 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	2.290 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	⚖	1.910 kg
Tragfähigkeit bei 10 km/h	⚖	1.570 kg
Tragfähigkeit bei 16 km/h	⚖	1.430 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	5.725 kg
Lagerart	☉	Nabennut
Achsloch-Ø (d)		60 mm
Passung Radbohrung		H7
Nabennutbreite (B)	☉	18 mm
Passung Nabennut		JS9
Nabennuthöhe (H)	☉	64,4 mm
Nabenlänge (T1)	⌈	150 mm
Temperaturbeständigkeit min		-30 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⚖	50,5 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	☑	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	☑	×



Belagshärte

 65 Shore A

Rollwiderstand


 gut

Verschleißresistenz

 gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 sehr gut



Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	§	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×