

GSP0 300/55K

Schwerlast-Rad aus Gusspolyamid

EAN 4047526238650
ID 238659
Zolltarifnummer 87169090



Rad:

- hochwertiges Gusspolyamid, reaktionsgegossen, bruchfest, Härte 80 Shore D
- extrem hohe Tragfähigkeit
- sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
- leichter Lauf auf glatten Böden
- sehr abriebfest
- Farbe natur-beige

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	300 mm
Radbreite	⊥	80 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	7.000 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	17.500 kg
Lagerart	⊙	Kugellager
Achsloch-Ø (d)		55 mm
Nabenlänge (T1)	·⊥·	90 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		80 Shore D
Stückgewicht	⚖	8,7 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	🔥	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×



Belagshärte

80 Shore D

Rollwiderstand

hervorragend

Verschleißresistenz

hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

befriedigend

