

GSPO 500/100K

Schwerlast-Rad aus Gusspolyamid

EAN 4047526113391
ID 754376
Zolltarifnummer 87169090



Rad:


- hochwertiges Gusspolyamid, reaktionsgegossen, bruchfest, Härte 80 Shore D
- extrem hohe Tragfähigkeit
- sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
- leichter Lauf auf glatten Böden
- sehr abriebfest
- Farbe natur-beige

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	500 mm
Radbreite	⊥	130 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	18.000 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	45.000 kg
Lagerart	⊙	Kugellager
Achsloch-Ø (d)		100 mm
Nabenlänge (T1)	·⊥·	130 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		80 Shore D
Stückgewicht	⚖	38,4 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	🔥	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 80 Shore D

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ □ □ befriedigend

