Produktdatenblatt

GTH 181/25K

Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper

EAN 4047526553999
ID 553990
Zolltarifnummer 87169090

Made in Germany



Laufbelag:
- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:
- robuster Grauguss
- mit Schmiernippel
- lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Blickle Extrathane®

Belagshärte
92 Shore A

Rollwiderstand
sehr gut

Verschleißresistenz
hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch
gut

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		180 mm
Radbreite		40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h		800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h		640 kg
Tragfähigkeit bei 10 km/h		400 kg
Tragfähigkeit (statisch)		2.000 kg
Lagerart		Kugellager
Achsloch-Ø (d)		25 mm
Nabenlänge (T1)		40 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		92 Shore A
Stückgewicht		2,9 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch		✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend		✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig		✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗

