



Schalter, +LED, 230AC/DC, 1S, 16A, orange

Typ **Z-SWL230/S**
 Katalog Nr. **292300**

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

| Technische Daten für Bauartnachweis | | | |
|--|-----------|---|----|
| Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe | I_n | A | 16 |
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig | P_{vid} | W | 2 |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig | P_{vid} | W | 2 |

Technische Daten nach ETIM 7.0

| Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Schalter für Reiheneinbau (EC001545) | | | |
|--|--|----|-------------|
| Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Modulares Reiheneinbaugerät für Stromkreisverteiler / Schalter für Reiheneinbau (ecI@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014]) | | | |
| Schaltfunktion | | | Ausschalter |
| Anzahl der Kontakte als Schließer | | | 1 |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | | | 0 |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | | | 0 |
| Polzahl | | | 0 |
| Bemessungsstrom | | A | 16 |
| Bemessungsspannung | | V | 250 |
| Min. Bemessungsspannung | | V | 0 |
| Bemessungsabschaltvermögen | | kA | 0 |
| Kurzschlussfestigkeit (Icw) | | kA | 0 |
| Spannungsart | | | AC |
| Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113) | | | nein |
| Mit Signallampe | | | ja |
| Farbe der Kalotte | | | sonstige |
| Leuchtmittel | | | LED |
| Lampensockel | | | sonstige |
| Max. Lampenleistung | | W | 0 |
| Breite in Teilungseinheiten | | | 1 |
| Einbautiefe | | mm | 80 |
| Schutzart (IP) | | | IP40 |