

# HTHW 85x105/20-110K

Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Metall-Radkörper

EAN 4047526463649  
ID 463646  
Zolltarifnummer 87169090



## Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

## Radkörper:

- Metall

## Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
- optimaler Schutz des Kugellagers vor Spritz- und Strahlwasser durch die Kombination von Spaltdichtung und schleifender Dichtung



## Technische Daten:

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☞ | 85 mm      |
| Radbreite                    | ⌞ | 105 mm     |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖ | 1.010 kg   |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 2.525 kg   |
| Lagerart                     | ☉ | Kugellager |
| Achslloch-Ø (d)              |   | 20 mm      |
| Einspannlänge (T5)           | ⚙ | 110 mm     |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C     |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 70 °C      |
| Belagshärte                  |   | 92 Shore A |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 1,5 kg     |
| Spurlos                      | ✓ |            |
| Kontaktverfärbungsfrei       | ✓ |            |
| Antistatisch                 | ⚡ | ×          |
| ESD                          |   | ×          |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ×          |
| Korrosionsbeständig          |   | ×          |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ×          |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ×          |
| Autoklaventauglich           |   | ×          |

### Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

### Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

### Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ □ hervorragend

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ □ gut

