

Foscam G4EP 4 MP Super HD PoE IP Überwachungskamera mit Nachtsicht bis zu 20 Meter (weiß)

EAN: 6954836045626



Die Foscam G4EP ist 4 MP Super HD PoE IP Überwachungskamera aus dem Hause Foscam.

Die Kamera lässt sich dank kompaktem und modernem Design in jede Umgebung integrieren. Der horizontale Betrachtungswinkel von 89° und der diagonale Betrachtungswinkel von 112° sorgen dafür, dass mehr Stellen abgedeckt werden.

Hersteller Foscam legt einen großen Wert auf die Sicherheit und Schutz der Privatsphäre und setzt moderne Verschlüsselungsverfahren ein um die sichere Datenübertragung zu gewährleisten.

Das Modell Foscam G4EP ist sehr leicht zu installieren und Sie können von jedem Ort der Welt entweder vom Computer oder vom Smartphone aus auf die Kamera zugreifen. IP66 Wetterschutz sorgt für eine perfekte Sicherheitsüberwachung im Innen- und Außenbereich, mit einem unterstützten Temperaturbereich von -

20°C bis 60°C.

Die Foscam G4EP unterstützt 128 GB externe SD-Karte, lokale und FTP-Speicherung. Vielseitige Speichermethoden bieten mehr verfügbare Kapazität für die Datei-Reservierung.

Die eingebauten 30 Infrarot-LEDs schalten sich bei schlechten Lichtverhältnissen automatisch ein, so dass Sie auch bei Dunkelheit bis zu 20 m deutlich sehen können, und bieten Ihrem Haus einen umfassenden Schutz, unabhängig von Tag und Nacht.

Die Netzwerkkamera ist PoE-konform und ermöglicht die Übertragung von Strom und Daten über ein einziges Ethernet-Kabel. (Voraussetzung dafür ist ein PoE-fähiger Router oder Switch).

Im Falle einer Bewegungserkennung haben Sie die Möglichkeit sofort Bilder per Mail zu erhalten. Dank Push-Benachrichtigung werden Sie bei bestimmten Ereignissen direkt über die App informiert.

Highlights

- Super HD PoE IP-Kamera
- 4 Megapixel (2304x1536)
- H.264-Videokomprimierung (H.265 folgt in Kürze)
- Unterstützt WDR (Wide-Dynamic Range)
- Nachtsicht bis zu 20 Meter
- Unterstützt Full Duplex Zweiwege-Audio
- P2P-Funktion für einfachen Fernzugriff
- Unterstützt 128GB Micro SD-Kartenspeicher
- Kostenlose Foscam App für iOS und Android Cloud
- Die EZLink- und PnP-Setup-Funktion bietet eine einfache Installation
- Bewegungserkennung Alarm über E-Mail, FTP und mobile App
- Wetterschutz IP66

Lieferumfang

- Überwachungskamera (weiß)
- Netzteil
- Netzkabel
- Montagehalterung
- Kurzanleitung
- Netzteil
- Anleitung

Technische Daten

Bildsensor	Sensor Type	1/2,6" CMOS
	Bildschirmauflösung	4MP (2304 x 1536)
	Bildrate	20fps (4MP) / 25fps (3MP) / 25fps (1080P), abwärts einstellbar
	Min. Beleuchtung	0 Lux (mit IR-Strahler)
Objektiv	Objektivtyp	f:4mm, F:2.0
	Blickwinkel	Horizontal: 89° Diagonal: 112°
Video	Videobildkompression	H.264
	Auflösung	4MP (2304x1536) 20fps, 3MP (1204x1440)25fps, 1080P(1920x1080) 25fps, 720P (1280 x 720), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240)
	Stream	Dual Stream
	Bildeinstellung	Farbton, Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Schärfe sind einstellbar
	Spiegeln	Flip und Spiegel
	Infrarot-Modus	Automatisch oder manuell
Audio	Eingang / Ausgang	Externes Chinch-Schnittstellen für Full Duplex Zweizeige-Audio
Netzwerk	Ethernet	1 x 10/100 Mbps RJ45 Port
	Netzwerkprotokoll	IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, WPS, ONVIF
	Fernzugriff	P2P, DDNS
Systemvoraussetzungen	Betriebssystem	Microsoft Windows 7,8,10; Mac OS; iOS, Android
	Browser	Microsoft IE9 und höhere Version (empfohlen); Mozilla Firefox für Windows; Google Chrome für Windows; Apple Safari.
Andere Funktionen	Bewegungserkennung	Alarm per E-Mail, Alarm-Schnappschuss per FTP hochgeladen und mobile App
	Nachtsicht	30 IR-LEDs, Nachtsichtbereich bis zu 20 Meter
	WDR	Verbesserung der Bildklarheit in komplexem Szenario
	Benutzerkonten	Benutzerrolle auf drei Ebenen
	Firewall	Unterstützt die IP-Filterung
	Speicherung	128GB Micro SD-Karte, lokaler und FTP- Speicher, Foscam Cloud-Speicher
	Zurücksetzen (Reset)	Verfügbar
Energieversorgung	Stromversorgung	DC 12V/1.0A
	Stromverbrauch	<6W
	POE Standard	802.3af
	Abmessungen (mm)	97(L) x 67(W) x 64(H)
	Gewicht	375g
Umgebung	Wetterschutz	IP66
	Betriebstemperatur	-20°C~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
	Betriebsfeuchtigkeit	10% - 80% nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
	Lagerfeuchtigkeit	0% - 90% nicht kondensierend