



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Kombilaser

GCL 2-15



Kompakt und vielseitig für Nivellierarbeiten auf kurze Distanz

Die wichtigsten Daten

Arbeitsbereich, Wert	15 m
Nivelliergenauigkeit	$\pm 0,3 \text{ mm/m}$
Selbstnivellierbereich	$\pm 4^\circ$

Bestellnummer 0 601 066 E00

Technische Daten

Technische Daten

Laserdiode	630 – 650 nm, < 1mW
Betriebstemperatur	-10 – 50 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklasse	2
Arbeitsbereich, Wert	15 m
Nivelliergenauigkeit	$\pm 0,3 \text{ mm/m}$
Arbeitsbereich Laserpunkte, max.	10 m (oben), 10 m (unten)
Selbstnivellierbereich	$\pm 4^\circ$
Nivellierzeit	4 s
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Stromversorgung	3 x 1,5-V-LR6 (AA)
Betriebsdauer, max.	6 h im Kreuzlinien- und Punktbetrieb, 8 h im Kreuzlinienbetrieb, 12 h im Linien- und Punktbetrieb, 16 h im Linienbetrieb, 22 h im Punktbetrieb
Stativ-Gewinde	1/4", 5/8"
Gewicht, ca.	0,49 kg
Farbe Laserlinie	rot
Projektion	2 Linien / 2 Punkte
Lotpunktgenauigkeit	$\pm 0,7 \text{ mm/m}$

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Sowohl horizontale als auch vertikale Laserlinien sind perfekt für Nivellierarbeiten auf kurze Distanz
- Präzise Übertragungsanwendungen dank zwei zentrierter Lotpunkte
- Drehhalterung RM 1 Professional ermöglicht einfaches Positionieren der Laserlinien um die Lotpunkte

