

24V/12 V Spannungsreduzierer Adapter , 24 V 7 polig (PKW) auf 12 V 13 polig

EINGANGSSPANNUNG:

24V DC nominal 18- 33V

AUSGANGSSPANNUNG:

Effektiv-Leistungsäquivalent
zu 12 V 9 V- 15,5 V

AUSGANGSLEISTUNG

6 x 70 W gesamt max 260 W
Lampenleistung

EIGENSTROMVERBRAUCH

0mA bei offenem Ausgang
kein Stromverbrauch

WIRKUNGSGRAD

ca 97%

TEMPERATURBEREICH

-40 – 75°C

ELEKTRISCHER SCHUTZ

Überstrom und Übertemperatur
auto resetet

MECHANISCHER SCHUTZ

Elektronik versiegelt

EINGANG

Stecker 7 polig
24 V ISO 1724

AUSGANG

angeflanschte Dose mit
Klappdeckel 13 polig 12 V
ISO11446

MAßE

D x L ca 76 x 183 mm

MASSE

ca 259 g

ACHTUNG!

Nur für Glühlampen und LEDs mit
Vorschaltadapter !

EINSCHRÄNKUNGEN

Bei dem mechanischen
Blinkgeber spricht die
Anhängerkontrolllampe nicht an

BESTELLINFO

ARTIKELNUMMER 60197



Spannungsreduzierer zur Beleuchtungsversorgung von 12 V Anhänger aus einem 24 V Bordnetz. Elektronik in einem Kurzadapter von 7 polig auf 13 polig mit Rückfahrleuchte verbaut.

- Für den Betrieb von Glühlampen.
- einfach zwischen stecken.
- interner Kurzschluss- und Überlastungsschutz, für jeden Kreis .
- Leistungsreserven bei Anhänger Zusatz-Lampen.