

## LER-VPP 80G

**Stahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge**

EAN 4047526561635  
ID 561639  
Zolltarifnummer 83022000



**Gehäuse: Serie LER**

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

**Rad: Serie VPP**

- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz

**Sonstige Eigenschaften:**

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

**Technische Daten:**

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Rad-Ø (D)                    | ⌀ | 80 mm      |
| Radbreite                    | ⊥ | 25 mm      |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⬆ | 50 kg      |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⬆ | 125 kg     |
| Lagerart                     | ⊙ | Gleitlager |
| Gesamthöhe (H)               | ⊕ | 102 mm     |
| Platten-Ø                    | ⌀ | 70 mm      |
| Rückenloch                   | ⦿ | 13 mm      |
| Ausladung (F)                | ⦿ | 38 mm      |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C     |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 60 °C      |
| Belagshärte                  |   | 80 Shore A |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 0,5 kg     |
| Spurlos                      |   | ×          |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ×          |
| Antistatisch                 | ⚡ | ×          |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ×          |
| Korrosionsbeständig          |   | ×          |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ×          |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ×          |
| Autoklaventauglich           |   | ×          |
| Waschmaschinentauglich       |   | ×          |



**Belagshärte**

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

**Rollwiderstand**

■ ■ □ □ □ befriedigend

**Verschleißresistenz**

■ □ □ □ □ ausreichend

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

