

LE-VE 125R-EL

Stahlblech-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, elektrisch leitfähig

EAN 4047526551575

ID 551572

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LE

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VE

- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) $\leq 10^4 \Omega$

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	⌀	125 mm
Radbreite	⏏	37,5 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	250 kg
Lagerart	⦿	Rollenlager
Gesamthöhe (H)	⌵	150 mm
Plattengröße	📏	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	📏	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	🔧	9 mm
Ausladung (F)	⌵	38 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht	⚖	1 kg
Spurlos	✗	
Kontaktverfärbungsfrei	✗	
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✓
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 80 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

