



Beschreibung LEITUNGSSCHUTZSCHALTER

Artikelnr. MT 100
 Anz. Pole 3P
 Anz. TE EN 50022 3
 Bemessungs- strom 32 A
 Charakteristik B
 Bemessungs- spannung 230 - 400 V

Norm	EN 60898, EN 60947-2	Bemessungs- frequenz (Hz)	50/60 Hz
Schaltvermögen EN 60898 230V (Icn)	10000 A	Schaltvermögen EN 60898 400V (Icn)	10000 A
Schaltvermögen nach EN 60898 (Ics)	0,75 x Icn	Schaltvermögen EN 60947-2 230V (Icu)	20 kA
Schaltvermögen EN 60947-2 400V (Icu)	12.5 kA	Schaltvermögen EN 60947-2 (Ics)	50% Icu
Isolationsspannung	500 V	Bemessungsstoß- spannungsfestigkeit	4 kV
Min. Betriebsspannung	12V ac/dc	Max. Betriebsspannung	440V AC / 220V DC
Elektrische Lebensdauer	10000	Mechanische Lebensdauer	20.000
Anschlussquerschnitt starre Leiter	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²	Anschlussquerschnitt flexible Leiter	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm ²
Anzugsdrehmoment	2 Nm	Betriebstemperatur	-25 +60 °C
Lagertemperatur	-40 +70 °C	Electrocod	1411

Abmessungen



Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
 Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg
 Tel: +49 6471 501 0
 Fax: +49 6471 501 636

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
 Letzte Überarbeitung 12/08/2019

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur
 als informativ anzusehen und können
 jederzeit ohne Ankündigung geändert werden