

L-G 80G-FI

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad aus Guss

EAN 4047526313081
ID 313080
Zolltarifnummer 83022000



Gehäuse: Serie L

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie G

- robuster Grauguss, Härte 180–220 HB, Schmiernippel, lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
- bei Gleitlagerversion auf ausreichende, regelmäßige Schmierung achten
- Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	80 mm
Radbreite	25 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	200 kg
Tragfähigkeit (statisch)	500 kg
Lagerart	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	102 mm
Plattengröße	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	9 mm
Ausladung (F)	38 mm
Temperaturbeständigkeit min	-25 °C
Temperaturbeständigkeit max	70 °C
Belagshärte	180–220 HB
Stückgewicht	1,1 kg
Spurlos	×
Kontaktverfärbungsfrei	✓
Antistatisch	×
Elektrisch ableitend	✓
Korrosionsbeständig	×
Hitzebeständig	×
Laufbelag hydrolysebeständig	×
Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×



Belagshärte

180–220 HB

Rollwiderstand

hervorragend

Verschleißresistenz

hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

ausreichend

