



# Einhell



Batterie-Ladegerät

**CE-BC 1 M**

**Art.-Nr.: 1002205**

Ident.-Nr.: 11018

EAN-Code: 4006825640298

Das Einhell Batterie-Ladegerät CE-BC 1 M ist ein intelligentes Allround-Batterie-Ladegerät mit Mikroprozessorsteuerung für Gel-, AGM, wartungsfreie und -arme Bleisäure-Batterien. Der mehrstufige Ladezyklus wird mikroprozessorgesteuert und ständig überwacht, durch das optimierte Laden wird die Batterielebensdauer erhöht. Mittels Knopfdruck kann zwischen Batterien mit 6V und 12V gewählt werden und es ist ideal für Saisonfahrzeuge mit langen Standzeiten geeignet: Es gewährt mit der Erhaltungsladefunktion einen dauerhaften, idealen Ladezustand. Das mit Schutzart IP65 gerüstete Ladegerät enthält einen elektronischen Überladungs-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz. Die Klemmen sind vollisoliert.

## Ausstattung

- Intelligentes Batterieladegerät mit Mikroprozessorsteuerung
- Mehrstufiger Ladezyklus, mikroprozessorgesteuert und -überwacht
- Allround-Batterie-Ladegerät für verschiedenste Batterietypen
- Für Gel, AGM, wartungsfreie und -arme Bleisäure-Batterien
- Druckknopf zum Wählen zwischen 6/12V Fahrzeugen
- Schutzart IP65: Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser
- Erhaltungsladefunktion für einen dauerhaft, idealen Ladezustand
- Optimal für Saisonfahrzeuge mit langen Standzeiten (Cabrio/Krad)
- Erhöhung der Batterielebensdauer durch Ladevorgang
- Elektronischer Überladungs-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz
- Vollisolierte Batterieklemmen
- Aufhängöse zum Befestigen an der Wand



## Technische Daten

- Netzanschluss 220-240 V | 50 Hz
- Ladespannung 6 V/ 12V
- Verwendbar für Batterien (Min/Max Ah) 3-32 Ah
- Ladestrom Min. (arith./eff.) - Max. 1 / [-] A  
(arith./eff.) bei 6 V d.c.
- Ladestrom Min. (arith./eff.) - Max. 1 / [-] A  
(arith./eff.) bei 12 V d.c.



## Logistische Daten

- Produktgewicht 0.22
- Bruttogewicht Einzelverpackung 0.38
- Maße Einzelverpackung 152 x 66 x 233 mm
- Stück pro Exportkarton 14 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 5.8 kg
- Maße Exportkarton 315 x 470 x 250 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 9702 | 21168 | 23520

