

ABUS WLAN Akku Cam mit Basisstation 2er Set

Art.-Nr.-PPIC90200



- 2 Wetterfeste Akku-Überwachungskameras mit intelligenter PIR Bewegungsaufzeichnung, App-Benachrichtigung und WLAN Basis-Station
- 100% kabellos und damit frei wählbarer Montageort der Kamera im Innen- und Außenbereich; Design ist optimiert für optimale Blickwinkel
- Langzeit-Akku mit bis zu 13 Monaten Laufzeit und 4h Fast-Charge-Modus, min. Stromverbrauch dank intelligenter, hardware-PIR-gesteuerter Aktivierung und Aufzeichnung
- Full HD 1080p/2MP für detailreiche Bilder, 120° Weitwinkel für optimale Übersicht im Außenbereich, Farbbilder bei Nacht, absolut klar dank Weißlicht LED und High Performance Chipset
- Sofortige Aktivierung aus dem akkuschonenden Stand-By Betrieb bei Bewegungsalarm und Sofort-Nachricht auf die App
- Der Betrieb ist flexibel lokal oder via Internet möglich, bietet die lokale Datenspeicherung in der Basisstation und bietet alle Funktionen komplett ohne Cloud-Abo
- Kamera und Basisstation sind im Set bereits verbunden und können intuitiv mit dem hauseigenen WLAN-Netzwerk verbunden werden
- Flexibler Wandhalter mit Sabotageschutz und gleichzeitig einfacher Montage optimiert auf den schnellen Wechsel zum Laden des Akkus

Keine Steckdose in der Nähe? Die ABUS Akku Cams sind wetterfeste, 100% kabellose WLAN-Überwachungskameras für dein Zuhause und Einsatzorte ohne Steckdose – 2-MPx- und Gegensprechfunktion inklusive.

Einfach und per App

Das erste Live-Bild auf die kostenfreie *App2Cam Plus* erhältst du innerhalb von wenigen Minuten und ganz ohne die Kameras zu registrieren. Eine Akku Cam ist dank innovativem Halterkonzept schnell montiert und fest mit dem Halter verbunden; deutlich sicherer als mit einem Magnethalter.

ABUS WLAN Akku Cam mit Basisstation 2er Set

Art.-Nr.-PPIC90200

Long-life Akku

Die Kameras laufen bis zu 13 Monate im Dauer-Einsatz, dank Stand-by-Modus und intelligenter Bewegungserkennung. Geht ein Akku zu Neige erhältst du eine Nachricht auf die App. Und in nur 4 Stunden ist er wieder voll geladen.

Flexibler Einsatzort

Die zugehörige Basisstation erweitert den Einsatzradius der Kameras enorm. Verbinde die Station einfach dauerhaft via USB-Adapter (wie beim Smartphone laden) mit einer Steckdose im Gebäude und per WLAN mit dem Router. Die App zeigt dir Live-Bilder und Aufzeichnungen von bis zu 8 Basisstationen à 2 Kameras. Auch via Internet, wenn du unterwegs oder im Urlaub bist.

Für Außen und bei Dunkelheit

Mit Full-HD, Weißlicht-LED und Low-Light-Funktion bekommst du am Tag und sogar in der Nacht klare und detailreiche Farbbilder. Um im Garten spielende Kinder zu beaufsichtigen. Oder um Eindringlinge in der Dunkelheit zu identifizieren. Das horizontale Gerätedesign, ideal für die deckennahe Montage, und der 120° Blickwinkel sichern dir einen optimalen Überblick. Dank zertifizierter Schutzklasse (IP65) gilt: wetterfest bei Regen, Schnee, Kälte und Sonneneinstrahlung.

Sicher übertragen und lokal speichern

Die Sicherheitskameras übertragen die Daten, ohne Umwege über Internet oder eine Cloud, verschlüsselt und direkt zur Basisstation. Die im Gebäude geschützte Basisstation speichert die Daten unmittelbar und kostenfrei auf die lokale microSD-Karte, und sendet eine Push-Nachricht auf dein Smartphone.

ABUS WLAN Akku Cam mit Basisstation 2er Set

Art.-Nr.-PPIC90200

ABUS WLAN Akku Cam

Abmessungen	103 x 54 x 51 mm
Akku	Ja
Akku-Laufzeit	bis zu 13 Monate
Akkutyp	2 x 18650 Li-Ion Akku
Alarmierung	Push-Benachrichtigung
Anzahl Benutzer	3
Audio Bitrate	64kbps
Audio Kompression	g711
Audioausgang	Lautsprecher
Audioeingang	Mikrofon
Auflösungsmodi	VGA / 720p / 1080p
Aufnahmemodi	PIR-Bewegungserkennung / Manuell
Bildaufnehmer	Sony IMX307
Blickwinkel horizontal	115 °
Blickwinkel vertikal	75 °
Brennweite	2,9 mm
Bruttogewicht	0,277 kg
DSP	Ingenic T30
Farbe	Schwarz / Weiß
Farbtemperatur	3000 K
Frequenzbereich	2,4 GHz
Gehäusematerial	Kunststoff
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	3
Helligkeit WeißlichtLED	28 lm

Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Lieferumfang 01 Beschreibung	ABUS Akku Cam
Lieferumfang 01 Menge	2
Lieferumfang 02 Beschreibung	Micro-USB Ladekabel
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Halterung
Lieferumfang 03 Menge	2
Lieferumfang 04 Beschreibung	Quick Guide
Lieferumfang 04 Menge	1
Max. Auflösung @ Bildrate	Full HD (1080p) @ 15fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-20 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10%
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx

ABUS WLAN Akku Cam mit Basisstation 2er Set

Art.-Nr.-PPIC90200

ABUS WLAN Akku Cam

Netzwerk-Protokolle	802.11 b/g/n
Netzwerkanschluss WLAN	Wi-Fi (2,4GHz)
Objektivfassung	5G
PIR-Blickwinkel	112 °
PIR-Reichweite	8 m
Schutzart IP	65
Software	App: ABUS App2Cam Plus (Android/iOS)
Spannungsversorgung DC	5 V
Speichermedium	microSD-Karte (bis zu 128GB)
Steckertyp	Micro-USB
Tag-/Nachtumschal- tung	Auto
Technologie	IP
Verschlüsselung	WPA2
Videokomprimierung	H.264
Weißabgleich	AWB
Weißlicht LEDs	1 St.

ABUS WLAN Akku Cam mit Basisstation 2er Set

Art.-Nr.-PPIC90200

ABUS WLAN Basisstation

Abmessungen	54 x 101 x 15 mm
Anzahl Benutzer	3
Anzahl Kanäle	2
Audio Bitrate	128kbps
Audio Kompression	PCM
Audioausgang	eingebauter Lautsprecher
Audioeingang	eingebautes Mikrofon
Auflösungsmodi	VGA / 720p / 1080p
Aufnahmemodi	max. 1080p
Basis Ereignis	PIR-Bewegungserkennung / Manuell
Bildrate	15
Bruttogewicht	0,046 kg
Farbe	Schwarz / Weiß
Frequenzbereich	2,4 GHz
Gehäusematerial	Kunststoff
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Ja
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Lautsprecher	85dB @ 10cm
Leistungsaufnahme	180 W
Lieferumfang 01 Beschreibung	Basis-Station
Lieferumfang 01 Menge	1

Lieferumfang 02 Beschreibung	EU-Ladestecker
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Quick Guide
Lieferumfang 03 Menge	1
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	10%
Netzwerkanschluss WLAN	802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Spannungsversorgung DC	5 V
Speichermedium	microSD-Karte bis zu 128 GB
Verschlüsselung	AES
Videoausgang	VGA / 720p / 1080p
Videokanäle Gesamt	2
Videokomprimierung	H.264