

LIX-PHN 102G

Hitzebeständige Edelstahl-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Duroplast-Rad
Blickle TempLine® Classic, hitzebeständig

EAN 4047526580667
ID 580662
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LIX

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- leichtgängiger Lauf bei geringem Verschleiß, hohe Lebensdauer
- Drehkranzspiel an Hochtemperatureinsatz angepasst
- hochhitzebeständiges Fett
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig

Rad: Serie PHN

- Phenolharz, Härte 90 Shore D, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -35 °C bis +260 °C
- Räder für raue Böden und Schwellenüberfahrten nur bedingt geeignet

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	100 mm
Radbreite	⊥	38 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	150 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	375 kg
Lagerart	☉	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	⊕	125 mm
Plattengröße	📏	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	📏	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	🔧	9 mm
Ausladung (F)	⊕	36 mm
Temperaturbeständigkeit min		-35 °C
Temperaturbeständigkeit max		260 °C
Belagshärte		90 Shore D
Stückgewicht	⚖	0,8 kg
Spurlos	✗	
Kontaktverfärbungsfrei	✓	
Antistatisch	⚡ ✗	
Elektrisch ableitend	⚡ ✗	
Korrosionsbeständig	✓	
Hitzebeständig	🔥 ✓	
Laufbelag hydrolysebeständig	✗	
Autoklaventauglich	✗	
Waschmaschinentauglich	✗	



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 90 Shore D

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Verschleißresistenz

■ □ □ □ □ ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ □ □ □ befriedigend

