ALTH 150/20K-AS

Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper, antistatisch

EAN 4047526593025
ID 593020
Zolltarifnummer 87169090

Made in Germany



Laufbelag:
- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:
- Aluminium-Druckguss

Sonstige Eigenschaften:
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 10^7 Ω

Blickle Extrathane®

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		150 mm
Radbreite		50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h		650 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h		520 kg
Tragfähigkeit bei 10 km/h		320 kg
Tragfähigkeit (statisch)		1.625 kg
Lagerart		Kugellager
Achsloch-Ø (d)		20 mm
Nabenlänge (T1)		60 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		92 Shore A
Stückgewicht		1 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch		✓
ESD		✗
Elektrisch ableitend		✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig		✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗

Belagshärte
92 Shore A

Rollwiderstand
sehr gut

Verschleißresistenz
hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch
gut

