

B-VPP 125G

Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

EAN 4047526286323

ID 286328

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie VPP

- Reifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz
- Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉ 125 mm
Radbreite	⌞ 37,5 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖ 100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖ 250 kg
Lagerart	☉ Gleitlager
Gesamthöhe (H)	⌀ 150 mm
Plattengröße	☐ 100 x 85 mm
Schraublochentfernung	⌘ 80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	⌀ 9 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	60 °C
Belagshärte	80 Shore A
Stückgewicht	⚖ 0,8 kg
Spurlos	✗
Kontaktverfärbungsfrei	✗
Antistatisch	⚡ ✗
Elektrisch ableitend	⚡ ✗
Korrosionsbeständig	✗
Hitzebeständig	🔥 ✗
Laufbelag hydrolysebeständig	✗
Autoklaventauglich	✗
Waschmaschinentauglich	✗



Belagshärte

■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ □ □ □ befriedigend

Verschleißresistenz

■ □ □ □ □ ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

