

BX-PO 125KAD

Edelstahl-Bockrolle mit Anschraubplatte, Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung

EAN 4047526583347

ID 583344

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie BX

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig

Rad: Serie PO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

- Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉ 125 mm
Radbreite	⏏ 40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖ 250 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖ 625 kg
Lagerart	☉ Kugellager (C)
Gesamthöhe (H)	⌀ 150 mm
Plattengröße	⏏ 100 x 85 mm
Schraublochentfernung	⏏ 80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	⌀ 9 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	80 °C
Belagshärte	70 Shore D
Stückgewicht	⚖ 0,7 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✓
Antistatisch	✗
Elektrisch ableitend	✗
Korrosionsbeständig	✗
Hitzebeständig	✗
Laufbelag hydrolysebeständig	✗
Autoklaventauglich	✗
Waschmaschinentauglich	✗



Belagshärte

■■■■■ 70 Shore D

Rollwiderstand

■■■■■ hervorragend

Verschleißresistenz

■■■■■ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■■■■■ befriedigend

