

DSPKGSP0 150K

Doppel-Spurkranz-Rad aus Gusspolyamid

EAN 4047526079369
ID 754295
Zolltarifnummer 87169090



Rad:

- hochwertiges Gusspolyamid, bruchfest, Härte 80 Shore D
- V-förmige Lauffläche (für Winkelstahl)
- sehr geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- Farbe natur-beige

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten



Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	150 mm
Radbreite	⌈	33 mm
Einstichbreite (B)	⌈	25 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⌈	400 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⌈	1.000 kg
Lagerart	☉	Kugellager
Achslloch-Ø (d)		20 mm
Nabenlänge (T1)	⌈	33 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		80 Shore D
Stückgewicht	⌈	0,7 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⌈	✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend	⌈	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	⌈	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗

Belagshärte

80 Shore D

Rollwiderstand

hervorragend

Verschleißresistenz

sehr gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

befriedigend

