

DSPKGSP0 75K

Doppel-Spurkranz-Rad aus Gusspolyamid

EAN 4047526105600
ID 754300
Zolltarifnummer 87169090



Rad:

- hochwertiges Gusspolyamid, bruchfest, Härte 80 Shore D
- V-förmige Lauffläche (für Winkelstahl)
- sehr geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- Farbe natur-beige

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten



Technische Daten:

Rad-Ø (D)		75 mm
Radbreite		22 mm
Einstichbreite (B)		16 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h		75 kg
Tragfähigkeit (statisch)		190 kg
Lagerart		Kugellager
Achsloch-Ø (d)		12 mm
Nabenlänge (T1)		22 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		80 Shore D
Stückgewicht		0,1 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch		✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend		✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig		✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗

Belagshärte

 80 Shore D

Rollwiderstand

 hervorragend

Verschleißresistenz

 sehr gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 befriedigend

