

LMDA-TPA 50KF-FI

**Apparate-Doppel-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix',
Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-
Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß**

EAN 4047526574499

ID 574491

Zolltarifnummer 83022000



Gehäuse: Serie LMDA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranz vernietet

Rad: Serie TPA

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

- mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	50 mm
Radbreite	19 mm
Anzahl Räder	2
Tragfähigkeit bei 3 km/h	80 kg
Tragfähigkeit (statisch)	200 kg
Lagerart	Kugellager (C)
Gesamthöhe (H)	71 mm
Platten-Ø	41 mm
Rückenloch	10,2 mm
Ausladung (F)	29 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	60 °C
Belagshärte	85 Shore A
Stückgewicht	0,3 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✗
Antistatisch	✗
Elektrisch ableitend	✗
Korrosionsbeständig	✗
Hitzebeständig	✗
Laufbelag hydrolysebeständig	✗
Autoklaventauglich	✗



Belagshärte

85 Shore A

Rollwiderstand



sehr gut

Verschleißresistenz

befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

gut



Waschmaschinentauglich

