

LMDA-VPA 50K-FI

**Apparate-Doppel-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix',
Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge**

EAN 4047526279370

ID 279372

Zolltarifnummer 83022000



Gehäuse: Serie LMDA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranz vernietet

Rad: Serie VPA

- Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL-", bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	⌀	50 mm
Radbreite	⊥	18 mm
Anzahl Räder		2
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⚖	80 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	200 kg
Lagerart	⊙	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⊥	71 mm
Platten-Ø	⌀	41 mm
Rückenloch	⊙	10,2 mm
Ausladung (F)	⊥	29 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht	⚖	0,4 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	🔥	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×
Waschmaschinentauglich		×



Belagshärte

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ □ gut

Verschleißresistenz

■ □ □ □ □ ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

