

# G 125/15K

## Rad aus Guss

**EAN** 4047526079017  
**ID** 754303  
**Zolltarifnummer** 87169090




### Rad:

- robuster Grauguss, Härte 180–220 HB
- mit Schmiernippel
- äußerst geringer Roll- und Schwenkwiderstand
- extrem verschleißfest
- Lauffläche und Flanken überdreht
- lackiert, Farbe silber

### Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
- Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand)  $\leq 10^4 \Omega$



### Technische Daten:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ 125 mm     |
| Radbreite                    | ⌈ 35 mm      |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⊞ 450 kg     |
| Tragfähigkeit bei +70° C     | ⊞ 450 kg     |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⊞ 1.125 kg   |
| Lagerart                     | ☉ Kugellager |
| Achsloch-Ø (d)               | 15 mm        |
| Nabenlänge (T1)              | ⌈ 45 mm      |
| Temperaturbeständigkeit min  | -20 °C       |
| Temperaturbeständigkeit max  | 120 °C       |
| Belagshärte                  | 180–220 HB   |
| Stückgewicht                 | ⊞ 1,7 kg     |
| Spurlos                      | ×            |
| Kontaktverfärbungsfrei       | ✓            |
| Antistatisch                 | ⌘ ×          |
| ESD                          | ×            |
| Elektrisch ableitend         | ⌘ ✓          |
| Korrosionsbeständig          | ×            |
| Hitzebeständig               | ⌘ ×          |
| Laufbelag hydrolysebeständig | ×            |
| Autoklaventauglich           | ×            |

#### Belagshärte

 180–220 HB

#### Rollwiderstand

 hervorragend

#### Verschleißresistenz

 hervorragend

#### Bodenschonung/Fahrgeräusch

 ausreichend

