

LO-SE 250K

Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Stahl-Radkörper

EAN 4047526043872
ID 43877
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LO

- solide Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- zusätzlich verstärkt durch **vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen**
- eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert
- Drehkranzabdichtung durch Labyrinthbauweise
- Schmiernippel

Rad: Serie SE

- Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarz
- Radkörper: dickwandiges Stahlblech, mit Stahlrohrnabe, lackiert, Farbe anthrazit

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	250 mm
Radbreite	⊥	63 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	850 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	2.125 kg
Lagerart	☉	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌀	295 mm
Plattengröße	☞	140 x 110 mm
Schraublochentfernung	☞	105 x 75–80 mm
Schraubloch-Ø	⌀	11 mm
Ausladung (F)	☞	70 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⚖	6,9 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	☼	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×
Waschmaschinentauglich		×



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

