

G 127/20K

Rad aus Guss

EAN 4047526599959
ID 599951
Zolltarifnummer 87169090



Rad:

- robuster Grauguss, Härte 180–220 HB
- mit Schmiernippel
- äußerst geringer Roll- und Schwenkwiderstand
- extrem verschleißfest
- Lauffläche und Flanken überdreht
- lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
- Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff
- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) $\leq 10^4 \Omega$



Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉ 125 mm
Radbreite	⌈ 50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⌘ 750 kg
Tragfähigkeit bei +70° C	⌘ 750 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⌘ 1.875 kg
Lagerart	☉ Kugellager
Achslloch-Ø (d)	20 mm
Nabenlänge (T1)	⌈ 60 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	120 °C
Belagshärte	180–220 HB
Stückgewicht	⌘ 3,1 kg
Spurlos	×
Kontaktverfärbungsfrei	✓
Antistatisch	⌘
ESD	×
Elektrisch ableitend	⌘ ✓
Korrosionsbeständig	×
Hitzebeständig	⌘
Laufbelag hydrolysebeständig	×
Autoklaventauglich	×

Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 180–220 HB

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ □ □ □ □ ausreichend

