

L-P 261R

**Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte,
Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge**

EAN 4047526040482
ID 40485
Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie L

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie P

- Reifen: Luftreifen mit Rillenprofil, Härte 60 Shore A, Farbe schwarz, 2 Ply-Rating
- Felge: Stahlblech, gepresst, mit eingeschweißter Stahlrohrnabe, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- bei zu geringem Reifendruck verlieren Lenkrollen mit Feststeller die Feststellwirkung

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +50 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	260 mm
Radbreite	⊥	85 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	150 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	150 kg
Lagerart	⊙	Rollenlager
Profil		Rillenprofil
Gesamthöhe (H)	⌀	308 mm
Plattengröße	☐	175 x 175 mm
Schraublochentfernung	⌘	140 x 140 mm
Schraubloch-Ø	⌀	15 mm
Ausladung (F)	⌀	78 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		50 °C
Belagshärte		60 Shore A
Stückgewicht	⚖	4,8 kg
Spurlos	✗	
Kontaktverfärbungsfrei	✗	
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig	✗	



Belagshärte

60 Shore A

Rollwiderstand



gut

Verschleißresistenz

befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

hervorragend



Hitzebeständig	☒	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×
Waschmaschinentauglich		×