

LPA-TPA 75G-ELS

Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, elektrisch leitfähig, spurlos

EAN 4047526602536

ID 602532

Zolltarifnummer 83022000



Gehäuse: Serie LPA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie TPA

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

Alternativen: Serie VPA, PATH

- elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) $\leq 10^4 \Omega$

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	75 mm
Radbreite	25 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	50 kg
Tragfähigkeit (statisch)	125 kg
Lagerart	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	100 mm
Plattengröße	60 x 60 mm
Schraublochentfernung	38 x 38 / 48 x 48 mm
Schraubloch-Ø	6,2 mm
Ausladung (F)	29 mm
Temperaturbeständigkeit min	-20 °C
Temperaturbeständigkeit max	60 °C
Belagshärte	85 Shore A
Stückgewicht	0,3 kg
Spurlos	✓
Kontaktverfärbungsfrei	✗
Antistatisch	✗
Elektrisch ableitend	✓
Korrosionsbeständig	✗
Hitzebeständig	✗



Belagshärte

85 Shore A

Rollwiderstand



sehr gut

Verschleißresistenz

befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

gut



Laufbelag hydrolysebeständig	×
Autoklaventauglich	×
Waschmaschinentauglich	×