

LPA-VPA 75K

Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

EAN 4047526226985
ID 226985
Zolltarifnummer 83022000



Gehäuse: Serie LPA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- stabiler Mittelbolzen
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VPA

- Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	75 mm
Radbreite	⊥	25 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⚖	60 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	150 kg
Lagerart	⊙	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⊕	100 mm
Plattengröße	⊞	60 x 60 mm
Schraublochentfernung	⚙	38 x 38 / 48 x 48 mm
Schraubloch-Ø	⚙	6.2 mm
Ausladung (F)	⊕	29 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht	⚖	0,3 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	🔥	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×
Waschmaschinentauglich		×



Belagshärte

■ ■ ■ ■ □ 80 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ □ gut

Verschleißresistenz

■ □ □ □ □ ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

