

LRA-GSP0 35K

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, Schwerlast-Rad aus Gusspolyamid

EAN 4047526071066
ID 753982
Zolltarifnummer 83022000



Gehäuse: Serie LRA

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie GSP0

- hochwertiges Gusspolyamid, reaktionsgegossen, bruchfest, Härte 80 Shore D, Farbe natur-beige

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
- Prüfung nach DIN EN 12530 mit verlängerten Pausenzeiten, um thermische Überbeanspruchung zu vermeiden

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	⊕	35 mm
Radbreite	⏏	28 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⚖	100 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	250 kg
Lagerart	⊙	Kugellager
Gesamthöhe (H)	⌀	50 mm
Platten-Ø	⌀	43 mm
Rückenloch	👁	11 mm
Ausladung (F)	⌀	15 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		80 Shore D
Stückgewicht	⚖	0,2 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗



Belagshärte

■■■■■ 80 Shore D

Rollwiderstand

■■■■■ hervorragend

Verschleißresistenz

■■■■■ sehr gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■■■■■ befriedigend

