

GEVA 402/4

Schwerlast-Anflanschrab mit Elastik-Vollgummireifen, mit Guss-Radkörper

EAN 4047526113773
ID 754440
Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, stahldrahtarmiert, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe schwarz

Radkörper:

- robuster Grauguss
- Mittelsteg mit Mittelloch und Anschraublöchern
- Anschraublöcher mit Kugelbundsenkungen
- lackiert, Farbe anthrazit

Sonstige Eigenschaften:

- Montage mittels Kugelbundschauben und Kugelbundmutter nach DIN 74361
- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- Radkörper ist ca. 4 mm breiter als die angegebene Reifenbreite

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	400 mm
Radbreite	⊥	75 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	1.200 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	⚖	1.000 kg
Tragfähigkeit bei 10 km/h	⚖	800 kg
Tragfähigkeit bei 16 km/h	⚖	600 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	3.000 kg
Lagerart	☉	Flansch
Anzahl Anschraublöcher	⊗	4
Anschraubloch-Ø		16,5 mm
Mittelloch-Ø (d)	⊗	60 mm
Lochkreis-Ø (d1)	⊗	100 mm
Temperaturbeständigkeit min		-30 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⚖	15 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	🔥	×



Belagshärte

 65 Shore A

Rollwiderstand


 sehr gut

Verschleißresistenz

 befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 sehr gut



Laufbelag hydrolysebeständig	×
Autoklaventauglich	×