

GSP0 400/80K

Schwerlast-Rad aus Gusspolyamid

EAN 4047526238674
ID 238675
Zolltarifnummer 87169090



Rad:


- hochwertiges Gusspolyamid, reaktionsgegossen, bruchfest, Härte 80 Shore D
- extrem hohe Tragfähigkeit
- sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
- leichter Lauf auf glatten Böden
- sehr abriebfest
- Farbe natur-beige

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	400 mm
Radbreite	⊥	110 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⊞	12.000 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⊞	30.000 kg
Lagerart	☉	Kugellager
Achsloch-Ø (d)		80 mm
Nabenlänge (T1)	·⊥·	120 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		80 Shore D
Stückgewicht	⊞	21 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⊞	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⊞	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	⊞	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×



Belagshärte

 80 Shore D

Rollwiderstand

 hervorragend

Verschleißresistenz

 hervorragend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 befriedigend

