

GSTN 252/40H7

**Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, mit Polyurethan-Laufbelag
Blickle Softthane®, mit Guss-Radkörper**

EAN 4047526113582
ID 754402
Zolltarifnummer 87169090



Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softthane®, Härte 75 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort durch besonders dicken, elastischen Laufbelag
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

- robuster Grauguss
- Achsbohrung und Nabennut nach DIN 6885
- lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	250 mm
Radbreite	⌞	80 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	1.100 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	⚖	770 kg
Tragfähigkeit bei 10 km/h	⚖	440 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	2.750 kg
Lagerart	☉	Nabennut
Achsloch-Ø (d)		40 mm
Passung Radbohrung		H7
Nabennutbreite (B)	☞	12 mm
Passung Nabennut		JS9
Nabennuthöhe (H)	☞	43,3 mm
Nabenlänge (T1)	⌞	80 mm
Temperaturbeständigkeit min		-30 °C
Temperaturbeständigkeit max		70 °C
Belagshärte		75 Shore A
Stückgewicht	⚖	8,9 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ □ □ 75 Shore A

Rollwiderstand


■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut



Hitzebeständig	☒	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×