

LWG-TPA 101KF-GS10

**Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE, Farbe silbergrau, mit Gewindestift,
Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-
Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß**

EAN 4047526049713

ID 744756

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie LWG

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- umspritztes, beidseitig abgedichtetes Rillenkugellager im Drehkranz
- Rückenloch
- Farbe silbergrau RAL 7001
- modernes, formschönes Design

Rad: Serie TPA

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau RAL 7001

Sonstige Eigenschaften:

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	100 mm
Radbreite	⊥	32 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⚖	100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	250 kg
Lagerart	☉	Kugellager (C)
Gesamthöhe (H)	⊥	135 mm
Stiftlänge	⊥	20 mm
Gewinde		M10
Ausladung (F)	⊥	38 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		85 Shore A
Stückgewicht	⚖	0,5 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✗
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗
Waschmaschinentauglich		✗



Belagshärte

 85 Shore A

Rollwiderstand

 sehr gut

Verschleißresistenz

 befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 gut



