

PHN 125/15G

Duroplast-Rad Blickle TempLine® Classic, hitzebeständig

EAN 4047526269821

ID 269829

Zolltarifnummer 39269097



Rad:

- Phenolharz, Härte 90 Shore D
- sehr hohe statische Belastbarkeit
- leichter Lauf auf glatten Böden
- Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -35 °C bis +260 °C
- Räder für raue Böden und Schwellenüberfahrten nur bedingt geeignet

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	125 mm
Radbreite	⌈⌋	40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	200 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	500 kg
Lagerart	☉	Gleitlager
Achslotch-Ø (d)		15 mm
Nabenlänge (T1)	⌈⌋	45 mm
Temperaturbeständigkeit min		-35 °C
Temperaturbeständigkeit max		260 °C
Belagshärte		90 Shore D
Stückgewicht	⚖	0,5 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig	🔥	✓
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 90 Shore D

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Verschleißresistenz

■ □ □ □ □ ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ □ □ □ befriedigend

