

HPO 85x100/17-103K

Gabelhubwagen-Rolle aus Polyamid

EAN 4047526473204
ID 473207
Zolltarifnummer 87169090



Gabelhubwagen-Rolle:

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D
- sehr geringer Rollwiderstand
- leichter Lauf auf glatten Böden
- sehr abriebfest
- Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- Mit Polyamidbuchse

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☞	85 mm
Radbreite	⌈	100 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	1.100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	2.750 kg
Lagerart	⊙	Kugellager
Kugellager		6006 2RS
Achsloch-Ø (d)		17 mm
Einspannlänge (T5)	⚙	103 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		70 Shore D
Stückgewicht	⚖	0,7 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	🔥	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×



Belagshärte

 70 Shore D

Rollwiderstand

 hervorragend

Verschleißresistenz

 gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 befriedigend

